

クランプスリーブ EAMH-60-10-C18.1

製品番号: 2428519

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	60
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-10 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	1.38 kgmm ²
製品質量	30 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠