


クランピングスリーブ EAMH-110-22-C34-P

部品番号: 2430414

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	110
取付方向	任意
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	28.3 kgmm ²
質量	200 g
材質	RoHS対応