

クランプスリーブ EAMH-86-9-C27.3-P

製品番号: 2789359

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------|
| サイズ | 86 |
| 取付位置 | 任意 |
| 最高回転数 | 5000 1/min |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -25 -C...60 -C |
| 相対湿度 | 0 ~ 95% |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 負荷慣性モーメント | 9 kgmm ² |
| 製品質量 | 117 g |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |