

ジャバラキット EADB-V2-50-S401-500

製品番号: 2828843

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------------------|
| 外径 | 93 mm |
| サイズ | 50 |
| ストローク範囲 | 401 mm...500 mm |
| ピストンロッド延長部 | 119 mm |
| 形状 | 丸型 |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | ジャバラキット 排気ダクト付 |
| 耐食性クラス KBK | 3 - 高度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 流体耐性 | ほこり 切粉 オイル グリス ベンジン |
| 保護等級 | IP65 IEC 60529に準拠 |
| 周囲温度 | -10 °C...80 °C |
| 移動負荷 | 305 g |
| 製品質量 | 402 g |
| 取付方法 | 延期可能 ねじ付ピンによって |
| 空気圧接続 | G1/4 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 適応部品材質 | 鍛造アルミ合金 アルマイト |
| 材質シール | NBR |
| ジャバラ材質 | NBR |
| ねじピン材質 | 高合金ステンレス鋼 |