

ワンタッチディーコネクタ

NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

部品番号: 2839867

FESTO



データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101
取付方法	ネジ穴付き
質量	25 g
配線方式1	5ピンM12x1 ストレートソケット Aコード
配線方式2	5ピンM12x1 ストレートソケット Aコード
電気接続ポート 3	ストレートプラグコネクタ、M12, 5ピン、A
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	1.5 kV
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	TPE-U(PUR)
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material seals	FPM
Material electrical contact	銅合金 金メッキ