


スィベルフランジ SNCS-100-R3

部品番号: 2895925

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	100
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
バリエーション	耐酸性強化
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
周囲温度	-40 ... 150 °C
質量	684 g
材質	RoHS対応
Material mounting	鍛造アルミ合金 保護コーティング
Material rod end bearing	PTFE ステンレス
Material screws	ステンレス