

バルブ VOFD-L35T-

製品番号: 2956784

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 クローズ単安定, 半自動 3/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
幅	51 mm
標準公称流量	406 l/min
空気圧作動ポート	G1/4 1/4NPT
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa
作動電圧	0 bar...8 bar
構造	直動制御ポペットバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	3.5 mm
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	ロック なし ノンロック
制御方法	ダイレクト
流れ方向	反転負荷
真空中に最適	いいえ
b値	0.15
c値	1.8 000022
流量 Kv 排気	0.32 m ³ /h 0.32 m ³ /h
標準流量2-3	440 l/min
切換時間 オフ	60 ms
切換時間 オン	40 ms
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:1:2]準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:2:2]に準拠した圧縮空気

特徴	値
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-50 -C...60 -C
周囲温度	-50 -C...60 -C
製品質量	390 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR VMQ
材質ハウジング	アルミ, エマタルアノダイズ処理 ステンレス