

ユニオンナット

MCK-PK-9

部品番号: 2967

FESTO

金属製



データシート

特長	値
サイズ	雌ネジM16x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 1	内径9mmバーブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	Anodised wrought aluminium alloy
材質	RoHS対応