

ソレノイドバルブ

JMFH-5-1/8-B



部品番号: 30486

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

マニュアル操作付、ソレノイドコイルとソケット無し。ソレノイドコイルとソケットは別途ご注文ください。

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------|-------------------------------|
| バルブ機能 | 5方弁ダブル |
| 操作方法 | 電気 |
| 幅 | 26 mm |
| 標準流量 | 1,000 l/min |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 2 ... 10 bar |
| 構造 | スプール弁 |
| オリフィス径 | 8 mm |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 手動操作 | 押側 |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロット方式 | 内部パイロット |
| 流れ方向 | 逆流不可 |
| Overlap | Positive overlap |
| スイッチング周波数 | 3 Hz |
| 切換時間 | 12 ms |
| ロジック0を使った最大ポジティブテストパルス | 2,200 µs |
| ロジック1を使った最大ネガティブテストパルス | 3,700 µs |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -40 ... 60 °C |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -5 ... 40 °C |
| 質量 | 400 g |
| 配線方式 | Fコイル経由、別途注文 |
| 取付方法 | PRマニホールド 取付穴 オプション |
| パイロット排気ポート82 | M5 |
| パイロット排気ポート84 | M5 |
| エア接続ポート 1 | G1/8 |
| エア接続ポート 2 | G1/8 |
| エア接続ポート 3 | G1/8 |
| エア接続ポート 4 | G1/8 |
| エア接続ポート 5 | G1/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | アルミダイカスト |