

保護管
MKG-36-PG-29
部品番号: 3156319

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 100 °C
材質	RoHS対応
Material conduit	PP