

フート金具
DAMH-Q12-6
部品番号: 3371840

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	6
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	1 Nm
質量	27 g
取付方法	取付穴
材質	RoHS対応
Material bracket	亜鉛メッキ鋼