


ガイドユニット FENG-100-160-KF

製品番号: 34531

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	100
ストローク	160 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 F_y	2300 N
最大力 F_y 静的	3120 N
許容力 F_z	2300 N
最大力 F_z 静的	3120 N
最大トルク M_x	198 Nm
最大静的トルク M_x	268 Nm
許容トルク M_y	197 Nm
最大トルク M_y 静的	267 Nm
最大トルク M_z	197 Nm
許容トルク M_z (静的)	267 Nm
変位力	40 N
製品質量	14222 g
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	焼戻し鋼