

ガスケット OL-3/4

部品番号: 34638

FESTO

金属環、もれ防止タイプ



データシート

| 特長 | 値 |
|---|--|
| 規格 | ISO 16030 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 3 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 30 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 435 psi |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| クリーンルームクラス | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| 周囲温度 | -40 ... 100 °C |
| 室温でマニュアルで締め付け | あり |
| 締め付けトルク | 23 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 0.95 g |
| 接続ポート径 | G3/4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material stops | アルミニウム |
| Material seals | HNBR |