


中間プレート MUH-ZP-D-3-24G

部品番号: 34934
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2026年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
オリフィス径	14.5 mm
スクリーンサイズ	72 mm
操作方法	電気
取付方向	任意
手動操作	押側
リターン方式	メカスプリング
制御方法	直動
流れ方向	逆流れ不可
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
パイロット圧力	2 ... 10 bar
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
認証	c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-20 ... 40 °C
流体温度	-5 ... 50 °C
保護仕様	IP65
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	500 g
取付方法	取付穴
材質	RoHS対応
Material seals	NBR