


ソレノイドコイル VACC-S18-70-K4-3U-EX4D

部品番号: 3504639

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 230 V DC and AC,
flameproof enclosure.



データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
切換位置表示	なし
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	230V AC : 50/60Hz, 消費電力7VA 230V DC : 7W
許容電圧変動	-15 % / +10 %
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
EU外での防爆認証	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
認証発行部	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
ガス防爆	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
粉塵防爆	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
防爆発火等級	T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
質量	1,700 g
配線方式	ターミナルボックス、ケーブル入口M20x1.5
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	鍛造アルミ合金 ねずみ鋳鉄