

アングルシートバルブ VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4

製品番号: 3540145

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------|---|
| 構造 | ピストンアクチュエータ式ポペットバルブ |
| 操作方法 | 空気圧式 |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 取付方法 | インライン |
| 回線接続 | DIN ISO 228準拠のねじスリーブ G2 |
| 呼び径 | 45 mm |
| バルブ機能 | 2/2 クローズ, 単安定 |
| 流れ方向 | 反転負荷 |
| 流体圧力 | 0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar |
| 公称圧力 継手 PN | 40 |
| 排気機能 | スロットル不可 |
| リセット方法 | メカスプリング |
| 制御方法 | 外部制御 |
| 空気圧接続 | 雌ねじ G1/8 |
| 使用圧力 | 0.6 MPa...1 MPa 87 000032...145 000032 |
| 作動電圧 | 6 bar...10 bar |
| 流体 | 蒸気 不活性ガス ろ過された圧縮空気, ろ過度 200µm |
| フロー方向 | 気体媒体の場合はバルブシートの上 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 最高粘度 | 600 mm ² /s |
| 流体温度 | -40 °C...200 °C |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 流量 Kv | 34.5 m ³ /h |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| バルブ本体の材料 | ステンレス |
| バルブ本体の材料番号 | 1.4408 |

| 特徴 | 値 |
|---------------------|--------------|
| 材質 ボールねじシール | PTFE |
| 材質 シートシール | PTFE |
| 製品質量 | 3500 g |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU圧力機器指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 圧力機器規定に準拠 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| 材質：駆動ハウジング | 真鍮, ニッケルめっき |