

真空パッド VASB-8-M5-NBR

製品番号: 35410

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2 mm
サクシヨンカップ径	8 mm
有効サクシヨンカップ径	5.5 mm
接続位置	上
サクシヨンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-0.095 MPa...0 MPa -13.775 000032...0 000032
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]-に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
真空 70% 時の離脱力	1.6 N
公称使用圧力における保持力	1.6 N
固定ねじ	M5
サクシヨンカップマウント	M5
真空接続	M5
色	黒
シヨア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
サクシヨンカップ材質	NBR