

コネクタ CK-M5-PK-4

製品番号: 3562

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2.9 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動電圧の情報	水 : 最大0.6MPa(最大50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
定格締付トルク	1.33 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
エア接続ポート 1	雄ねじM5
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用 バンプ型ニップル用 内径4mm, ナット付
材質 : ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイト
ねじ付トラニオン材質	鋼, 亜鉛めっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
シールリング材質	NBR ステンレス