



スピードコントローラ

GGO-1/4-3/8

部品番号: 3634

FESTO

ローラーレバー付で基本流量調整可能



データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
操作方法	メカ機構
調整部品	ローラレバー
取付方法	取付穴
絞り方向時標準流量	950 l/min
自由流れの方向時の標準流量	1150 l/min
使用圧力	0.03 ... 8 bar
Operating pressure	0.43 ... 116 psi
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造アルミ合金
取付方向	任意
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	400 g
Material seals	NBR