

# フレキシニューチューブ PX-6

部品番号: 4094

FESTO

2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
外径	9 mm
流量を損なわない曲げ半径	30 mm
内径	6 mm
使用圧力における温度範囲	0 ... 12 bar
周囲温度	-20 ... 80 °C
長さXm時の質量	0.14 kg/m
色	シルバー
ショア硬度	75 +/- 5
材質	PWIS質を含む
材質 チューブ	NBR