

ボールバルブ VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3

製品番号: 4405686

FESTO



データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp1/2

特徴	値
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
内径	15 mm
呼び幅 DN	15
バルブ機能	2/2
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	50
バルブ定格圧力 差圧における操作トルク	9 Nm
規格ベース	EN 10226-1
流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体
流体温度	-15 °C...120 °C
流量 Kv	15 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	真鍮 ニッケルめっき
マテリアル番号ハウジング	CW617N
材質シール	NBR PTFE
ボール材質	真鍮 クロムめっき
ボールの材質番号	CW617N
シャフト材質	真鍮
シャフト材質番号	CW617N
製品質量	200 g
認証	DVGWガス DVGW水
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性