


ボールバルブ VZBM-3/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3

製品番号: 4451866

FESTO



データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ L字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp3/4
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F03
内径	17.6 mm
呼び幅 DN	20
バルブ機能	3ポート
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	40
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	8 Nm
規格ベース	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体
流体温度	-20 -C...130 -C
フロー Kv タイプ L	41 m3/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	真鍮 ニッケルめっき

特徴	値
マテリアル番号ハウジング	CW617N
材質シール	HNBR PTFE
ボール材質	真鍮 クロムめっき
ボールの材質番号	CW614N
シャフト材質	真鍮
シャフト材質番号	CW614N
製品質量	720 g
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
耐食性クラスKBK	1 - 低耐腐食性