


ボールバルブ VZBM-3/8-RP-40-F-3L-F03-B2B3

部品番号: 4451868

FESTO

Brass, 3/2-way, nominal width 3/8", top flange F03, PN40, thread EN 10226-1.

この製品はFesto製ではありません。



データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Lホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp3/8
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F03
内径	10 mm
DN : 呼び径	10
バルブ機能	3/2
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	40
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	6 Nm
規格	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 (水蒸気除く) 中性流体
流体温度	-20 ... 130 °C
Flow rate Kv type L	9.4 m3/h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
ハウジングの材質番号	CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	真鍮 クロムメッキ
ボールの材質番号	CW614N
Material shaft	真鍮
シャフトの材質番号	CW614N
質量	500 g
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低