

# エルボクイックコネクタ LCK-M5-PK-4

製品番号: 4562

FESTO



## データシート

特徴	値
呼び径	2.4 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
取付位置	任意
形状	エルボ
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
定格締付トルク	1.33 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
エア接続ポート 1	雄ねじM5
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用 バンプ型ニップル用 内径4mm, ナット付
材質: ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイト
材料に関する注意事項	RoHS準拠
シールリング材質	NBR ステンレス
材質: 中空ボルト	鋼, 亜鉛めっき
材質: スイベルジョイント	亜鉛ダイカスト