

# プラスチックチューブ PL-3-SW

部品番号: 4640

FESTO

CK、Nコネクタ用(食品製造業界認可)  
最大許容圧力は最高温度時のものです。



## データシート

特長	値
外径	4.3 mm
流量を損なわない曲げ半径	18 mm
内径	3 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 9 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-30 ... 60 °C
認証	TÜV
長さXm時の質量	0.0068 kg/m
色	黒
ショア硬度	D 42 +/-3
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 チューブ	PE