


# ボールバルブ VZBE-3/8-T-63-D-2-M-V15V15

部品番号: 4745215

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 3/8", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

この製品はFesto製ではありません。



## データシート

特長	値
構造	2-way ball valve with hand lever
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	3/8 NPT
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
内径	12.5 mm
DN : 呼び径	10
バルブ機能	2/2
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	4 Nm
規格	ASME B1.20.1
流体	蒸気 ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 200 °C
Kv値	22 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	鋳造ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	鋳造ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	200 g
認証	CRN
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高