


ソケットフランジ DARF-Q12-40

製品番号: 4886225

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	40
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 -C...60 -C
許容締付トルク	5.9 Nm
製品質量	155 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: フランジ	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき