

カップリング EAMD-32-32-9-16X20

製品番号: 5038002

FESTO



データシート

特徴	値
保持部径 1	9 mm
ホルダー直径 2	16 mm
サイズ	32
呼び長さ	32 mm
取付位置	任意
最高回転数	8000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 -C...60 -C
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-25 -C...60 -C
負荷慣性モーメント	14.5 kgmm ²
伝達トルク	12.5 Nm
製品質量	127 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠