

# クレビス LN-40

部品番号: 5148

FESTO

シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNG、DNU、AEVU、  
ADVU、ADVUP、ADVU のスイベル取付け用



## データシート

特長	値
サイズ	40
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 ... 150 °C
質量	192 g
材質	RoHS対応
Material mounting	熱処理鋼