

# マニホールド MHP3-PR6-3

部品番号: 525218

FESTO

直接配管形MHP3-...-HC/TC用



## データシート

特長	値
バルブ位置	6
耐酸性クラス : CRC	2
サブベースの取付方法	取付穴 トップハットレール
バルブの取付方法	雌ネジ
ポート1/33	G1/4
ポート3/11	G1/4
材質	銅、PTFEフリー
材質 接続プレート	鍛造アルミ合金