

プラスチックチューブ PUN-V0-12x2-GE

部品番号: 525461

FESTO

防炎加工



データシート

特長	値
外径	12 mm
流量を損なわない曲げ半径	62 mm
内径	8 mm
最小曲半径	21 mm
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
UL 94規準の耐火クラス	V0-V2
周囲温度	-35 ... 60 °C
認証	TÜV
長さXm時の質量	0.08 kg/m
色	黄色
色に注意	防火対策により標準色外
ショア硬度	D 54 +/-3
材質	銅、PTFEフリー
材質 チューブ	TPE-U(PU)