

フィールドバスコネクタ FBA-1-SL-5POL

製品番号: 525634

FESTO



データシート

特徴	値
取付方法	取付穴付
取付位置	任意
製品質量	26 g
電気接続	9ピン / 5ピン ストレートプラグ / ストレートソケット D-Sub / -
作動電圧範囲 DC	24 V
電流容量	4 A
保護等級	IP40
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	PA
ハウジングのカラー	黒
プラグ接点材質	ブロンズ 金めっき