

# 真空パッド ESS-100-GT-G1/4-I

製品番号: 525987

FESTO



## データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	9 mm
最小ワーク半径	135 mm
呼び径	5.5 mm
サクションカップ径	100 mm
サクションカップ容量	53.9 cm <sup>3</sup>
取付位置	任意
構造	丸, ベル型
サクションカップ形状	丸型 ディープ
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-0.7 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
真空 70% 時の離脱力	297 N
公称使用圧力における保持力	375 N
固定ねじ最大締付トルク	11 Nm
定格作動圧力における横荷重	183 N
製品質量	89.5 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	G1/4
色	赤茶色
シヨア硬さ	72 +/- 5
ねじ付トラニオン材質	鍛造アルミ合金
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクションカップ材質	Vulkollan