

真空サクシヨンカップ ESV-40-BT

部品番号: 526006

FESTO

装着部、容易に取り外し可



データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------|------------------------------|
| 真空パッドの高さ補正器 | 9 mm |
| 最小ワークピース半径 | 35 mm |
| 真空パッド径 | 40 mm |
| 真空容量 | 9.8 cm ³ |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | ベロ一形 |
| 真空パッドの形状 | 丸型、ベロ一1.5段 |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar -0.7 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -10 ... 80 °C |
| 破壊力: 真空圧の70% | 59 N |
| 公称作動圧力の保持力 | 59 N |
| 使用圧力時の横荷重 | 22 N |
| 質量 | 10.5 g |
| 取付方法 | 真空ポートから |
| 色 | 赤/茶 |
| シヨア硬度 | 72 +/- 5 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material suction cup | Vulkollan® |