

# フィルタレギュレータ LFR-QS6-D-7-5M-MICRO

部品番号: 526293


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (ワンタッチコネクタ)、圧力計付、マニュアルドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
構造	フィルタレギュレータ (圧力計付)
最高ドレン貯留量	3 cm <sup>3</sup>
圧力計	圧力計付
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
標準流量	280 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
出カエアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準抛の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	124 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	QS-6
エア接続ポート 2	QS-6
材質	RoHS対応
Material housing	鍛造アルミ合金
Material bowl	PC