

# フィルタ

## LF-QS4-D-5M-MICRO-H

部品番号: 526306



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (ワンタッチコネクタ) 付、ハーフオートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO



## データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	セミオートマチック
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	3 cm <sup>3</sup>
使用圧力	1 ... 10 bar
標準流量	170 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:]準拠エアクラス 不活性ガス
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	64 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	QS-4
エア接続ポート 2	QS-4
材質	RoHS対応
Material filter	PE
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	PC