

ルブリケーター LOE-N1/8-D-MICRO

部品番号: 526311



廃番予定品

FESTO

接続プレート (配管ネジ) 付

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケーター
許容油量	6.5 cm ³
使用圧力	1 ... 10 bar
ルブリケーターの最低流量	3 l/min
標準流量	410 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	59 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/8-27
エア接続ポート 2	NPT1/8-27
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ボウル	PC