


# 戻止付フートバルブ FPB-5-1/4

製品番号: 526985

FESTO



## データシート

| 特徴        | 値                              |
|-----------|--------------------------------|
| バルブ機能     | 5ポートダブル                        |
| 操作方法      | 手動                             |
| 標準公称流量    | 550 l/min                      |
| 空気圧作動ポート  | G1/4                           |
| 作動電圧      | -0.95 bar...10 bar             |
| 構造        | プレートシート                        |
| リセット方法    | メカスプリング                        |
| 呼び径       | 7 mm                           |
| 取付位置      | 任意                             |
| 制御方法      | ダイレクト                          |
| 流れ方向      | 反転負荷                           |
| 作動流体      | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証   | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 周囲温度      | -10 °C...60 °C                 |
| 作動力       | 67.5 N                         |
| 製品質量      | 725 g                          |
| 取付方法      | 取付穴付                           |
| エア接続ポート 1 | G1/4                           |
| 空気圧接続 2   | G1/4                           |
| 空気圧ポート 3  | G1/4                           |
| 材質 シール    | NBR                            |
| 材質ハウジング   | アルミダイキャスト                      |