


圧カスイッチ SDE5-V1-O-Q3-P-M8

部品番号: 527456

FESTO

真空用M8プラグタイプ



データシート

特長	値
出カスイッチ	PNP
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
切換機能	固定ヒステリシスの基準値
配線方式	プラグ M8x1 3ピン EN 60947-5-2 丸形
保護仕様	IP40
接続ポート径	QS-3
取付方向	任意
短絡保護	パルス
測定装置	相対圧力
測定方法	ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
誤極性保護	全ての電気配線に適用
限界値調整範囲	0 ... 100 %
切換状態表示	黄色LED
使用電圧範囲 (DC)	15 ... 30 V
最大出力電流	100 mA
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	2
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
認証	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
質量	19 g
圧力測定範囲 初期値	0 bar
圧力測定範囲 最終値	-1 bar
ヒステリシスFS	2 %
スイッチングポイント再現性	0.3 %
取付方法	アクセサリ
材質	PWIS質を含む
材質 ハウジング	PA POM 強化PPS