


# ソフトスタートバルブ MS4N-DL

部品番号: 527712

FESTO

NPTネジ付



典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
排気機能	調整可
操作方法	空気圧
取付方向	任意
手動操作	なし
構造	ピストンシート
リターン方式	メカスプリング
制御方法	直動
パイロット方式	外部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
バルブ機能	2/2
圧力計	G1/4追加 G1/8追加 圧カスイッチ付 圧力計付
使用圧力	4 ... 14 bar
標準流量	1,000 ... 2,000 l/min
認証	c UL us - Recognized (OL)
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	213 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト