

サービスユニット FRC-N1/8-D7-5M-MICRO



部品番号: 527868
廃番予定品

FESTO

接続プレート (配管ネジ) 付、圧力計付、手動ドレン

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

特長	値
サイズ	MICRO
取付方向	垂直
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	手動回転
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
標準流量	140 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-] 準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	133 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	NPT1/8-27
エア接続ポート 2	NPT1/8-27
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 ボウル	PC