


レギュレータバルブマニホールド LRB-1/2-D-O-K2-MIDI

製品番号: 528959

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ 連続圧力供給機能付
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり
圧カインジケータ	G1/4準備
作動電圧	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧カヒステリシス	0.2 bar
標準公称流量	3200 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリテイクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	1950 g
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G3/8
材質 サブベース	亜鉛ダイカスト
操作部品材質	PA
材質 シール	NBR
材質ハウジング	亜鉛加圧鋳造