

# コントロールユニット CPX-MMI-1

部品番号: 529043

FESTO

モジュール式CPXターミナル用



## データシート

特長	値
幅	81 mm
高さ	28 mm
長さ	137 mm
最大接続ケーブル長さ	15 m
表示	128x64 Pixel LCD-Display 間接照明付
操作部品	3ファンクションキー 4方向キー フォイルキーボード
使用電圧範囲 ( DC )	18 ... 30 V
データインタフェース	RS232インタフェース 57,6Kbaud M12プッシュ 4ピン
作動電圧 DC	24 V
電源	は接続機器から供給されます。
公称作動電圧の消費電流	50 - 60 mA
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ガス防爆	Ex nA IIC T6 X Gc
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
粉塵防爆	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠
相対湿度	非凝縮
直接接触、間接接触防止	PELV
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	150 g
Material housing	強化PA