


接続ケーブル

KV-M12-M12-1,5

部品番号: 529044

FESTO

モジュール式CPXターミナル用



データシート

特長	値
補助機能	Pin 5 of plug leading
ケーブル識別	アクセサリ
接続頻度	500
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	丸形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート1, 芯/線数	5
電気接続ポート1, 占有芯/線数	5
電気接続ポート1, 取付方法	ねじロック
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	丸形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート2, 芯/線数	5
電気接続ポート2, 占有芯/線数	5
電気接続ポート2, 取付方法	ねじロック
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 30 V
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 30 V
40°C時の許容負荷電流	4 A
サージの強さ	1.5 kV
Shielding	あり
ケーブル長さ	1.5 m
配線特長	標準
ケーブルテストコンディション	要求のテストコンディション
ケーブル径	5 mm
ケーブルの構造	4x0,34 シールド
導管定格断面	0.34 mm ²
保護仕様	IP65 IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-25 ... 70 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
被膜の色	ライトグレー

特長	値
Material housing	TPE-U(PUR)
ハウジングカラー	黒
Material screw-type lock	真鍮 (ニッケルめっき)
Material seals	FPM
Material electrical contact	金メッキブロンズ製 Brass, gold-plated
Material insulation	PVC