

# フィルタ MS4-LF-1/8-ERV

部品番号: 529409

FESTO

フィルタエレメント40µm、プラスチックガード、オートドレン  
、流れ方向左->右



## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
ドレン	全自動
構造	遠心分離式焼結フィルタ
最高ドレン貯留量	19 ml
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	1,100 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛工アクラス 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:8:4]準抛の圧縮エア
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	189 g
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	PE
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ボウル	PC