


# 活性炭フィルタ MS6-LFX-3/8-R-Z

部品番号: 529688

FESTO

樹脂製ポウルガード付、エアの流れ方向：右→左



## データシート

| 特長           | 値                                      |
|--------------|--|
| サイズ          | 6                                      |
| シリーズ         | MS                                     |
| 取付方向         | 垂直±5°                                  |
| 構造           | 活性炭フィルタ                                |
| ポウルガード       | 樹脂製ポウルガード付                             |
| 使用圧力         | 0 ... 20 bar                           |
| エア質による最大標準流量 | 900 l/min                              |
| 作動流体         | ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア<br>不活性ガス |
| 耐酸性クラス：CRC   | 2                                      |
| 保管温度         | -10 ... 60 °C                          |
| 出力エアの純度クラス   | 圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]        |
| 流体温度         | 5 ... 30 °C                            |
| 残存量          | 0.003 mg/m <sup>3</sup>                |
| 周囲温度         | -10 ... 60 °C                          |
| 質量           | 600 g                                  |
| 取付方法         | オプション<br>ライン設備<br>アクセサリ                |
| エア接続ポート 1    | G3/8                                   |
| エア接続ポート 2    | G3/8                                   |
| 材質           | 銅、PTFEフリー<br>RoHS対応                    |
| 材質 フィルタ      | 活性炭                                    |
| 材質ハウジング      | アルミダイカスト                               |
| 材質ポウル        | PC                                     |