

ルブリケーター MS6-LOE-1/2-R-Z

製品番号: 529776

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 6 |
| シリーズ | MS |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| 構造 | 比例式標準オイルミスト |
| 最大オイル充填量 | 75 cm ³ |
| シエル保護 | 樹脂製ポウルガード |
| 作動電圧 | 1 bar...16 bar |
| ルブリケーターの最低流量 | 50 l/min |
| 標準公称流量 | 7200 l/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報 | 給油運転可 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -10 -C...60 -C |
| 食品産業における適合性 | 拡張マテリアル情報をご参照ください。 |
| 流体温度 | -10 -C...60 -C |
| オイル粘度 | ISOVG 32 |
| 周囲温度 | -10 -C...60 -C |
| 製品質量 | 600 g |
| 取付方法 | オプション : インライン アクセサリ付 |
| エア接続ポート 1 | G1/2 |
| 空気圧接続 2 | G1/2 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 ハウジング | アルミダイキャスト |
| ポウル材質 | PC |