



分配モジュール MS6-FRM-1/2

部品番号: 529853

★ Core product range

エアの流れ方向: 左→右

FESTO



データシート

特長	値
取付方向	任意
構造	分配モジュール
使用圧力	0 ... 20 bar
1->2の標準流量	14,700 l/min
丈面側の標準流量	4,400 l/min
底面側の標準流量	4,600 l/min
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 125 V
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	458 g
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
エア接続ポート 4	G1/2
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト