


# 押しボタン式バルブ VHEF-P-M52-M-G14

部品番号: 5299715

★ Core product range

FESTO



## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
操作方法	手動操作
幅	20 mm
標準流量	1,200 l/min
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	7 mm
排気機能	調整可
アプリケーションノート	手動のみ
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	直動
流れ方向	逆流可能
Overlap	Positive overlap
スイッチング周波数	0.5 Hz
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	42 N
質量	215 g
取付方法	フロントパネル取付形 取付穴 オプション
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material cover	強化PA
Material seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy