

カップリングソケット KD2-M5-I

製品番号: 531620

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	2.7 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...12 bar
標準公称流量	135 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
定格締付トルク	0.85 Nm
定格締付トルクに対する許容	±15%
製品質量	12 g
エア接続ポート 1	雌ねじ M5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠